

Sprchová zástěna Walk-in Onyx Duo

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Onyx Duo


SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Onyx Duo

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Onyx Duo

EN Installation instructions – Walk-in shower screen Onyx Duo

HU Szerelési útmutató – Walk-in zuhanyfal Onyx Duo

DE Montageanleitung – Walk-in-Duschwand Onyx Duo



01

Rozměry a sestava


SK Rozmery a zostava

PL Wymiary i zestaw

EN Dimensions and assembly

HU Méretek és összeállítás

DE Abmessungen und Aufbau



CZ Volně stojící skleněná stěna výšky 2000 mm (šířka A1 dle modelu), ke zdi připevňená dvěma kulatými stabilizačními vzpěrami 770–1400 mm. Bez stěnového profilu.

SK Voľne stojaca sklenená stena výšky 2000 mm (šířka A1 podľa modelu), k stene pripevnená dvoma okrúhlymi stabilizačnými vzperami 770–1400 mm. Bez stenového profilu.

PL Wolnostojąca ścianka szklana o wysokości 2000 mm (szerokość A1 wg modelu), mocowana do ściany dwoma okrągłymi drążkami 770–1400 mm. Bez profilu ściennego.

EN Free-standing glass panel, height 2000 mm (width A1 depending on model), fixed to the wall with two 770–1400 mm round stabilising bars. No wall profile.

HU Szabadon álló üvegfal, magasság 2000 mm (szélesség A1 modeltől függően), két 770–1400 mm-es kerek merevítő rúddal a falhoz rögzítve. Falprofil nélkül.

DE Freistehende Glaswand, Höhe 2000 mm (Breite A1 je nach Modell), mit zwei runden Stabilisierungsstangen 770–1400 mm an der Wand befestigt. Ohne Wandprofil.

02

Potřebné nářadí


SK Potrebne náradie

PL Potrzebne narzędzia

EN Required tools

HU Szükséges szerszámok

DE Benötigtes Werkzeug



03

Kulaté stabilizační vzpěry – díly


SK Okrúhle stabilizačné vzpery – diely

PL Okrągłe drążki stabilizujące – elementy

EN Round stabilising bars – parts

HU Kerek merevítő rudak – alkatrészek

DE Runde Stabilisierungsstangen – Teile



CZ Díly na obrázku platí pro jednu vzpěru – balení Duo obsahuje dvě totožné kulaté vzpěry 770–1400 mm.

SK Diely na obrázku platia pre jednu vzperu – balenie Duo obsahuje dve totožné okrúhle vzpery 770–1400 mm.

PL Elementy na rysunku dotyczą jednego drążka – zestaw Duo zawiera dwa identyczne okrągłe drążki 770–1400 mm.

EN The parts shown are for one bar – the Duo package contains two identical round bars, 770–1400 mm.

HU Az ábrán látható alkatrészek egy rúdra vonatkoznak – a Duo csomag két azonos, 770–1400 mm-es kerek rudat tartalmaz.

DE Die abgebildeten Teile gelten für eine Stange – das Duo-Set enthält zwei identische runde Stangen, 770–1400 mm.

04

Montáž vzpěr a silikonování


SK Montáž vzpier a silikónovanie

PL Montaż drążków i silikonowanie

EN Fixing the bars and sealing

HU A rudák rögzítése és szilikonozás

DE Montage der Stangen und Abdichtung



Kroky 1-8 · Steps 1-8 – postup opakujte pro obě vzpěry · repeat for both bars

CZ Sklo postavte do požadované polohy a připevněte obě vzpěry (kroky 1-8). Spodní hranu skla utěsněte k podlaze silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytverdne.

SK Sklo postavte do požadovanej polohy a pripevnite obe vzpery (kroky 1-8). Spodnú hranu skla utesnite k podlahe silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytverdne.

PL Ustaw szybę w wybranej pozycji i zamocuj oba drążki (kroki 1-8). Dolną krawędź szyby uszczelnij do podłogi silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Place the glass in the required position and fix both bars (steps 1-8). Seal the bottom edge of the glass to the floor with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU Állítsa az üveget a kívánt helyzetbe, és rögzítse mindkét rudat (1-8. lépés). Az üveg alsó élét szilikonnal tömítse a padlóhoz. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Glas in die gewünschte Position stellen und beide Stangen befestigen (Schritte 1-8). Die Unterkante des Glases mit Silikon zum Boden abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.

U Stadionu 1881/10

792 01 Bruntál

Česká republika

+420 227 272 800

info@cerano.cz

www.cerano.cz